



## Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

#### Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Fejlgrænse	2 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

**Services**

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100