

**Mitutoyo****Mikrometerskrue, Måleområde: 275-300mm****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 420500 275-300 |
| GTIN                | 4946368215044  |
| Artikelklasse       | 44A            |

**Beskrivelse****Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Fra str. 100–125, lakeret bøjle i støbegods.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Måleområde           | 275 - 300 mm           |
| Spindel-Ø            | 6,35 mm                |
| Udførelse, måleflade | Forsynet med hårdmetal |
| Spindelstigning      | 1/50 mm                |
| Måletromleinddeling  | 1/50 mm                |
| Aflæsning            | 0,01 mm                |
| Måletromle-Ø         | 18 mm                  |
| Kalibrering          | B2                     |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Fejlgrænse  | 5 µm            |
| Norm        | DIN 863         |
| Måleværktøj | analog          |
| Emballage   | Stabil boks     |
| Produkttype | Mikrometerskrue |

## Services

|  |            |
|--|------------|
| DAkkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 500 mm | 022050 500 |
| KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 300 mm       | 022040 300 |