

Mitutoyo**Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Fra str. 100–125, lakeret bøjle i støbegods.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 25 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Spindelstigning	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Udførelse, måleflade	forsynet med hårdmetal
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B1

Fejlgrænse	2 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100