

## Kantføler, Målerhoved-Ø: 6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	359000 6
GTIN	4045197350220
Artikelklasse	38D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Følerhovedet er forbundet elastisk med spændeskafte via en fjeder og sikrer en

**justeringspræcision på 0,01 mm.**

Alle dele er fuldstændigt hærdede og slebne.

#### Udførelse reklametekst:

**Justeringspræcision på 0,01 mm.**

#### Anvendelse:

Til justering af emnereferenceflader eller kanter.

Spindelets omdrejningstal ca. 600 1/min.

#### Anvendelse reklametekst:

Til justering af emnereferenceflader eller kanter. Spindelens omdrejningstal ca. 600 1/min.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde	48 mm
Spændeskafte-Ø	6 mm
Målerhoved-Ø	6 mm
Produkttype	Følere

---

**Tilbehør**

Reservefjeder til kantfølere Ø×samlet længde 4,6X40 mm	359010 4,6X40
Reservefjeder til kantfølere Ø×samlet længde 2,6X25 mm	359010 2,6X25