

3D-kantføler med lysvisning lang, Spændeskæft-Ø: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	359078 20
GTIN	4260192270520
Artikelklasse	38D

Beskrivelse

Udførelse:

Fjederlejtet følerkugle beskytter apparatet mod beskadigelse, hvis der startes for hurtigt.

Funktionsdelene er hærdede og slebne.

Aftastningspræcision $\pm 0,005$ mm.

Funktion:

Ved **kontakt mellem følerkugle** og **metallisk emne** får batterierne lampen til at lyse = registrering af referencepunkt.

Anvendelse:

- **Justering af emnereferenceflader eller kanter.**
- **Bestemmelse af boremidtpunkter centrisk i forhold til arbejdsspindel.**

Ved berøring i z-aksen skal referencelængden i kalibreringsapparatet findes, og der skal tages højde for den.

Leveringsomfang:

Inklusive specialbatteri nr. 081560 A23.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	167 mm
Spændeskæft-Ø	20 mm

Følerkugle-Ø	10 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 A23
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Følere

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype A23	081560 A23
---	------------