

Mahr**Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	17,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Fejlgrænse	4 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25