

Mahr**Mikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	25 - 50 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måletromle-Ø	17,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B2
Fejlgrænse	4 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------