

Garant**Spiralbor HSSnr. 114150 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 115140 1-10 |
| GTIN | 4045197024442 |
| Artikelklasse | 11B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.

Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.

Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|------------------|
| Bor i stigende størrelse | 0,5 mm |
| Antal bor | 19 |
| Borområde | 1 - 10 mm |
| Skaft | Cylindrisk skaft |
| Antal skær Z | 2 |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |

| | |
|-------------------|------------|
| Norm | DIN 338 |
| Type | N |
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Spidsvinkel | 118 grader |
| Indvendig køling | nej |
| med kassette | nej |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | 80 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 45 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 50 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 40 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 35 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 25 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | betinget egnet | 10 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 8 m/min | P |
| GG (G) | egnet | 25 m/min | K |
| CuZn | egnet | 80 m/min | N |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |