

Mitutoyo**Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Udførelse, måleflade	Forsynet med hårdmetal
Måletromle-Ø	18 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Vægt	0,3 kg
Kalibrering	B1
Fejlgrænse	2 µm

Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100