



## Mikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

#### Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

### Teknisk beskrivelse

Måletromle-Ø	18 mm
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måleområde	25 - 50 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Kalibrering	B2
Fejlgrænse	2 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

### Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------