

Kantføler, Målerhoved-Ø: 10/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Artikelklasse	38D

Beskrivelse

Udførelse:

Følerhovedet er forbundet elastisk med spændeskafte via en fjeder og sikrer en

justeringspræcision på 0,01 mm.

Alle dele er fuldstændigt hærdede og slebne. Med afsat følerhoved 10 og 4 mm Ø.

Udførelse reklametekst:

Justeringspræcision på 0,01 mm.

Anvendelse:

Til justering af emnereferenceflader eller kanter.

Spindelets omdrejningstal ca. 600 1/min.

Anvendelse reklametekst:

Til justering af emnereferenceflader eller kanter. Spindelens omdrejningstal ca. 600 1/min.

Teknisk beskrivelse

Spændeskafte-Ø	10 mm
Målerhoved-Ø	10 mm
Samlet længde	90 mm
Produkttype	Følere

Tilbehør

Reservefjeder til kantfølere Ø×samlet længde 2,6X25 mm	359010 2,6X25
Reservefjeder til kantfølere Ø×samlet længde 4,6X40 mm	359010 4,6X40