



Mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420200 50-75
GTIN	4045197203786
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	50 - 75 mm
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Kalibrering	B2
Fejlgrænse	2 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------