

Mitutoyo**Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm. Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Med kombineret skralde til **enhåndsbetjening** og betjening i holder. **Aflæsning 0,001 mm.**

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,001 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Vægt	0,3 kg
Måletromle-Ø	18 mm
Udførelse, måleflade	forsynet med hårdmetal
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Fejlgrænse	2 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25