

Garant**Mikrometerskrue, Måleområde: 100-125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Artikelklasse	41B

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsmål	1
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måleområde	100 - 125 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måletromle-Ø	19 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863

Friktionsskralde	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022050 200
KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022040 200

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 100 mm	421100 100
-----------------------------------	------------