



T-notskrue (12.9.) enkeltvis, Type: 101040



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375310 101040
GTIN	4020772083953
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

Meget fast udførelse, styrkeklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Enkeltvis, uden møtrik og skrue.

Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

Bemærk:

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

Teknisk beskrivelse

T-notens nominelle mål	10 mm
Højde k	6 mm
Smal stenbredde a	9,7 mm
Gvindlængde b	30 mm
Stenbredde e	15 mm
Gvind g	M10
Længde L	40 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue