

Spiralborsæt HSS nr. 114200 med kassette, ubelagt, Type: 1-6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115160 1-6
GTIN	4045197024589
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.
Normal kernetykkelse uden kernestigning.
Præcist slebet spids.
Slebne, store spånnoter med tætsiddende snoning.
Blankslebet overflade.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

Teknisk beskrivelse

Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Borområde	1 - 6 mm
Antal bor	51
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	W
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	gul
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,9 mm	114200 4,9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,9 mm	114200 2,9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,9 mm	114200 5,9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,7 mm	114200 4,7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,7 mm	114200 2,7

Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,7 mm	114200 5,7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,4 mm	114200 4,4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,1 mm	114200 4,1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,4 mm	114200 5,4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,9 mm	114200 3,9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,8 mm	114200 2,8
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,6 mm	114200 4,6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,2 mm	114200 3,2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,7 mm	114200 1,7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,1 mm	114200 1,1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,2 mm	114200 1,2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,3 mm	114200 2,3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,3 mm	114200 4,3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,2 mm	114200 4,2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,6 mm	114200 2,6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,7 mm	114200 3,7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,4 mm	114200 3,4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,4 mm	114200 2,4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,6 mm	114200 3,6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,1 mm	114200 2,1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,3 mm	114200 3,3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,8 mm	114200 1,8

Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,4 mm	114200 1,4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,6 mm	114200 5,6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,2 mm	114200 5,2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,3 mm	114200 5,3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,6 mm	114200 1,6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,8 mm	114200 5,8
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,8 mm	114200 3,8
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,8 mm	114200 4,8
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,1 mm	114200 3,1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,1 mm	114200 5,1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,9 mm	114200 1,9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,3 mm	114200 1,3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,2 mm	114200 2,2
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-6	115470 1-6