

**T-notskrue (10.9. / 8.8.) enkeltvis, Type: 2220125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375305 2220125
GTIN	4020772080624
Artikelklasse	35A

Beskrivelse**Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

Standardudførelse, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Enkeltvis, uden møtrik og skrue.

Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

Bemærk:

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

Teknisk beskrivelse

T-notens nominelle mål	22 mm
Højde k	14 mm
Smal stenbredde a	21,7 mm
Stenbredde e	35 mm
Gvindlængde b	85 mm
Gvind g	M20
Længde L	125 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue