



## T-notskrue (10.9. / 8.8.) enkeltvis, Type: 1614125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375305 1614125
GTIN	4020772084431
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Standardudførelse**, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

#### Norm:

**DIN 787**

#### Leveringsomfang:

**Enkeltvis**, uden møtrik og skrue.

#### Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

#### Bemærk:

- **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivelse

Smal stenbredde a	15,7 mm
Højde k	9 mm
T-notens nominelle mål	16 mm
Gvindlængde b	75 mm
Stenbredde e	25 mm
Gvind g	M14
Længde L	125 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue