

 Mahr**Mikrometerskrue, Måleområde: 125-150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420410 125-150
GTIN	2050001053114
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromle-Ø	17,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	125 - 150 mm
Kalibrering	B2
Fejlgrænse	6 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

**Services**

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022050 200
Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022040 200