

Mitutoyo**Mikrometerskrue, Måleområde: 150-175mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420500 150-175
GTIN	4946368214993
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Fra str. 100–125, lakeret bøjle i støbegods.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Udførelse, måleflade	Forsynet med hårdmetal
Spindel-Ø	6,35 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindelstigning	1/50 mm
Måleområde	150 - 175 mm
Kalibrering	B2

Fejlgrænse	4 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022050 200
KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022040 200