

Mahr**Mikrometerskrue, Måleområde: 150-175mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420410 150-175
GTIN	2050001053121
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:****Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.**

Hærdet, slebet målespindel.

Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromle-Ø	17,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleområde	150 - 175 mm
Kalibrering	B2
Fejlgrænse	7 µm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022050 200
Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm	022040 200