

**T-notskrue (10.9. / 8.8.) enkeltvis, Type: 2220315****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375305 2220315
GTIN	4020772080648
Artikelklasse	35A

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

**Standardudførelse**, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**Leveringsomfang:**

**Enkeltvis**, uden møtrik og skrue.

**Specialtilbehør:**

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

**Bemærk:**

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivelse**

Højde k	14 mm
T-notens nominelle mål	22 mm
Gevindlængde b	190 mm
Smal stenbredde a	21,7 mm
Stenbredde e	35 mm
Gevind g	M20
Længde L	315 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue