



T-notskrue (10.9. / 8.8.) enkeltvis, Type: 1816250



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	375305 1816250
GTIN	4020772080600
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

Standardudførelse, styrkeklasse = 10.9 (til M6 – M12) og styrkeklasse = 8.8 (til M14 – M24).

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Enkeltvis, uden møtrik og skrue.

Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

Bemærk:

Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.

Teknisk beskrivelse

Højde k	10 mm
Smal stenbredde a	17,7 mm
Gevindlængde b	150 mm
T-notens nominelle mål	18 mm
Stenbredde e	28 mm
Gevind g	M16
Længde L	250 mm
Type	787

Produkttype

Notskrue