



T-notskrue (12.9.) enkeltvis, Type: 2020125



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 375310 2020125 |
| GTIN | 4020772086435 |
| Artikelklasse | 35A |

Beskrivelse

Udførelse:

T-notskrue, smedet og rullet gevind.

Meget fast udførelse, styrkeklasse = 12.9.

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Enkeltvis, uden møtrik og skrue.

Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 375340 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375385.

Bemærk:

· **Aflæsningseksempel – størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|---------|
| Stenbredde e | 32 mm |
| Højde k | 12 mm |
| Smal stenbredde a | 19,7 mm |
| Gvindlængde b | 85 mm |
| T-notens nominelle mål | 20 mm |
| Gvind g | M20 |
| Længde L | 125 mm |
| Type | 787 |

Produkttype

Notskrue