

**Prismepar, Længde×bredde: 100X40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	446420 100X40
GTIN	4045197234377
Artikelklasse	42D

Beskrivelse**Udførelse:**

Af tæt, porefrit, specielt støbegods. Parvist bearbejdet, prisme vinkel 90°.

Fræset prisme og standflade. **Parallelitetstolerance 0,064 mm.**

Kalibrering: Pris på forespørgsel

Til aksel-Ø: 6 - 40 mm

Højde: 30 mm

Vægt pr. stk.: 0,6 kg

Teknisk beskrivelse

Vægt pr. stk.	0,6 kg
Til aksel-Ø	6 - 40 mm
Længde	100 mm
Bredde	40 mm
Højde	30 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Prismepar

