



Spiralbor HSS nr. 114020 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115032 1-10
GTIN	4045197024183
Artikelklasse	12B

Beskrivelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.

Mål ifølge DIN 338.

Robust spiralbor med forstærket kerne og lille tværskær af hensyn til let forboring og nøjagtig centrering af den planlagte boring. **Præcisionsrullevalsedede spånrum.**

Teknisk beskrivelse

Antal bor	19
Borområde	1 - 10 mm
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Uni	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 10 mm	114020 10

Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 3 mm	114020 3