

## Spiralborsæt HSS nr. 114150 med kassette, ubelagt, Type: 6-10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Artikelklasse	11B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Profilslebet: Spiralbor med høj rundløbs- og delingsnøjagtighed samt præcist slebet spids.

Vaporiseret fra Ø 2,4 mm.

Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

#### Bemærk:

Str. 16 - 20: Bor med skaft-Ø 16 mm.

### Teknisk beskrivelse

Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Borområde	6 - 10 mm
Antal bor	41
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	P
GG (G)	egnet	25 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

### Tilbehør

Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,6	114150 6,6
--	------------

Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,3	114150 9,3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,2	114150 9,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9	114150 9
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6	114150 6
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,4	114150 7,4
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,2	114150 6,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7	114150 7
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10	114150 10
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,1	114150 9,1
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,4	114150 6,4
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,9	114150 8,9
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,6	114150 8,6
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,3	114150 7,3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,8	114150 9,8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,8	114150 8,8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,4	114150 9,4
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,3	114150 6,3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,2	114150 8,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,8	114150 7,8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,9	114150 7,9
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,7	114150 9,7
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,7	114150 7,7
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,6	114150 7,6
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,7	114150 6,7
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,9	114150 9,9
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,5	114150 9,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 9,6	114150 9,6

Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,7	114150 8,7
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,3	114150 8,3
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,1	114150 6,1
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,4	114150 8,4
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,1	114150 7,1
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,2	114150 7,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,1	114150 8,1
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,5	114150 6,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5	114150 7,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8	114150 8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,9	114150 6,9
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 6-10	115470 6-10