

**Mitutoyo****Digital mikrometerskrue stor, Måleområde: 0-150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hærdet og slebet målespindel og måleflade; fiksering med spændearm. Med skralde. **6 letudskiftelige måleambolte giver et måleområde på 150 mm pr. sæt.**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Nøjagtighed:**

(4 + L / 75) µm.

**Leveringsomfang:**

Inklusive målespindler, indstillingsmål, 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Specialtilbehør:**

Datakabel nr. 497445.

**Teknisk beskrivelse**

Spindel-Ø	6,35 mm
Vægt	0,96 kg
Måleområde	0 - 150 mm
Måletromle-Ø	18 mm
Målevandring, spindel	25 mm

Spindelstigning	0,5 mm
Antal indstillingsmål	5
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	S3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Mikrometerskruer med forlængere Måleområde 0-150 mm	020450 0-150
--	--------------

## Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75
Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25
Sender Type S16E	498966 S16E
Indstillingsmål Hel længde 50 mm	421100 50
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Indstillingsmål Hel længde 100 mm	421100 100

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1