

**Vinkelprisme, indstilleligt, Længde**×**bredde: 102**×**30 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	447070 102X30
GTIN	4029713238636
Artikelklasse	42D

Beskrivelse**Udførelse:**

Af hærdet stål, afspændt og finslebet.

Vinkelaflæsning og indstilling via nonius.

Kan fastgøres med låseskrue. **Planhedstolerance 0,01 mm.**

Kalibrering: Pris på forespørgsel

Vinkelaflæsning: 10 vinkelmin,

Vinkelnøjagtighed: 10 vinkelmin,

Til aksel-Ø: 6 - 40 mm

Vægt: 1 kg

Teknisk beskrivelse

Vægt	1 kg
Længde	102 mm
Vinkelaflæsning	10 vinkelmin,
Bredde	30 mm
Til aksel-Ø	6 - 40 mm
Vinkelnøjagtighed	10 vinkelmin,

Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Vinkelprisme