

## Spiralborsæt HSS nr. 114200 med kassette, ubelagt, Type: 6-10



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Artikelklasse	11B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.  
Normal kernetykkelse uden kernestigning.  
Præcist slebet spids.  
Slebne, store spånnoter med tætsiddende snoning.  
Blankslebet overflade.  
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

### Teknisk beskrivelse

Borområde	6 - 10 mm
Antal bor	41
Bor i stigende størrelse	0,1 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	W
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	gul
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3

Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8

Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 6-10	115470 6-10