

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue stor, Måleområde: 150-300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet og slebet målespindel og måleflade; fiksering med spændearm. Med skralde. **6 letudskiftelige måleambolte giver et måleområde på 150 mm pr. sæt.**

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Nøjagtighed:

(4 + L / 75) µm.

Leveringsomfang:

Inklusive målespindler, indstillingsmål, 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsmål	6
Spindelstigning	0,5 mm
Målevandring, spindel	25 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Måletromle-Ø	18 mm

Måleområde	150 - 300 mm
Vægt	1,88 kg
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	S3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue med forlængere Måleområde 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Sender Type S16E	498966 S16E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965