

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue IP65, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421515 75-100
GTIN	4946368672939
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fejlgrænser mere præcise end krævet i **DIN 863**.

Ekstra stort LCD-display (7,5 mm) af hensyn til fejlfri og hurtig aflæsning, tastaturspærre.
HM-bestykkede måleflader.

Stødsikker udførelse.

Hærdet og slebetmålespindel.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

Specialtilbehør:

Nr. 421525 og 421527, Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Spindel-Ø	6,35 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Fejlgrænse	3 µm
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B1

Kalibrering	B2
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75