

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue IP65 med dataudgang, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421525 25-50
GTIN	4946368672830
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fejlgrænser mere præcise end krævet i **DIN 863**.

Ekstra stort LCD-display (7,5 mm) af hensyn til fejlfri og hurtig aflæsning, tastaturspærre.

HM-bestykkede måleflader.

Stødsikker udførelse.

Hærdet og slebetmålespindel.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

Specialtilbehør:

Nr. 421525 og 421527, Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	25 - 50 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Fejlgrænse	2 µm
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B2

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Sender Type S16E	498966 S16E
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25