

**Mitutoyo****Digital mikrometerskrue IP65, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fejlgrænser mere præcise end krævet i **DIN 863**.

Ekstra stort LCD-display (7,5 mm) af hensyn til fejlfri og hurtig aflæsning, tastaturspærre.  
HM-bestykkede måleflader.

**Stødsikker udførelse.**

Hærdet og slebetmålespindel.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

**Specialtilbehør:**

Nr. 421525 og 421527, Datakabel nr. 497445.

**Teknisk beskrivelse**

Spindel-Ø	6,35 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Fejlgrænse	2 µm
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B1

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

### Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------