

HOLEX**Spiralbor HSS-E nr. 114405 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115315 1-10
GTIN	4045197542625
Artikelklasse	12B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.

Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 10 mm
Antal bor	19
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E

Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	135 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
Uni	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5

Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4