

Mitutoyo

Digital mikrometerskrue IP65 med dataudgang og skraldetromle, Måleområde: 0-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421527 0-25
GTIN	4946368672861
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Fejlgrænser mere præcise end krævet i **DIN 863**.

Ekstra stort LCD-display (7,5 mm) af hensyn til fejlfri og hurtig aflæsning, tastaturspærre.
HM-bestykkede måleflader.

Stødsikker udførelse.

Hærdet og slebetmålespindel.
Med skraldetromle.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

Specialtilbehør:

Nr. 421525 og 421527, Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Fejlgrænse	2 µm
Aflæsning	0,001 mm

Kalibrering	B1
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25

Tilbehør

Sender Type S16E	498966 S16E
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975