



## Spiralbor HSS nr. 114020 som opfyldningsset, ubelagt, Type: 1-13



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115032 1-13
GTIN	4045197024190
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

**Valset**, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.

Mål ifølge DIN 338.

Robust spiralbor med forstærket kerne og lille tværskær af hensyn til let forboring og nøjagtig centrering af den planlagte boring. **Præcisionsrullevalsedede spånrum.**

### Teknisk beskrivelse

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Antal bor	25
Borområde	1 - 13 mm
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS

Norm	DIN 338
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	118 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Uni	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 11,5 mm	114020 11,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 10,5 mm	114020 10,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 6 mm	114020 6

Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 11 mm	114020 11
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 10 mm	114020 10
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 13 mm	114020 13
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 12,5 mm	114020 12,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 12 mm	114020 12
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 3 mm	114020 3
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Spiralbor HSSpræcisionsvalset N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5