


Garant**ZeroClamp basisplade, Type: 10077****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360012 10077
GTIN	4045197377005
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle boringer til T-not-afstande fra **63, 100, 125 mm**.

Centreringsborings-Ø 25 H7 til montering af en centreringsindsats. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Anvendelse:

Til vertikal-/horisontalmaskiner.

Materiale:

Basisplade i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.

Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025.

Tilslutningsblokke nr. 360017 str. 12808 / 12805.

Bemærk:

Basisplader med spændetop-Ø 138 mm kan på forespørgsel også leveres med selvåsende spændetoppe.

Teknisk beskrivelse

Spændetop-Ø	120 mm
Antal spændetoppe	2
Type	10077
Centermål S	200 mm
Højde H	44 mm
Bredde B	166 mm
Længde A	416 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Basisplade

Tilbehør

ZeroClamp tilslutningsblok Type 12808	360017 12808
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12805	360017 12805
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16/138	360025 18M16/138
	360025 14M12/90

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
14M12/90

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
18M16

360025 18M16

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
12M10/138

360025 12M10/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
18M12

360025 18M12

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
25M10

360025 25M10

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
25M16/138

360025 25M16/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
25M10/138

360025 25M10/138

ZeroClamp dækplade til basisplade Type 11356

360013 11356