

Garant**ZeroClamp basisplade (efter maskintype/bord), Type: 10089****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360014 10089
GTIN	4045197377067
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Centreringsborings-Ø 25 H7 til montering af en centreringsindsats. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Materiale:

Basisplade i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.

Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025, tilslutningsblok nr. 360017 str. 12808 og str. 12805.

Bemærk:

Illustrationen kan afvige afhængigt af maskintype.

Teknisk beskrivelse

Antal spændetoppe	6
Bredde B	500 mm

Spændetop-Ø	120 mm
Type	10089
Passer til maskintype	DMG DMU 50
Ø A	630 mm
Centermål S	200 mm
Højde H	44 mm
Krydsstikmål	nej
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Basisplade

Tilbehør

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12805	360017 12805
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12808	360017 12808
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp dækplade til basisplade Type 11648	360021 11648
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/138	360025 12M10/138

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
16M10

360025 16M10

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
14M12/90

360025 14M12/90

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
18M16

360025 18M16

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
18M12

360025 18M12

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type
18M16/138

360025 18M16/138