

**Garant****Spiralborsæt HSS nr. 114200 med kassette, ubelagt, Type: 1-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115160 1-10
GTIN	4045197024602
Artikelklasse	11B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.  
Normal kernetykkelse uden kernestigning.  
Præcist slebet spids.  
Slebne, store spånnoter med tætsiddende snoning.  
Blankslebet overflade.  
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,0 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Borområde	1 - 10 mm
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Antal bor	19
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt

## Datablad

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 338
Type	W
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Spiralvinkel	35-40 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	gul
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

Spiralbor HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Spiralbor HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9

## Datablad

Spiralbor HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spiralbor HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralbor HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Spiralbor HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Spiralbor HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-10	115470 1-10