


**Garant****ZeroClamp basisplade, Type: 11058****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360012 11058
GTIN	4045197377036
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle boringer til T-not-afstande fra **63, 100, 125 mm**.

Centreringsborings-Ø 25 H7 til montering af en centreringsindsats. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

**Anvendelse:**

Til vertikal-/horisontalmaskiner.

**Materiale:**

**Basisplade** i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.

Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

**Specialtilbehør:**

Spændebolt nr. 360025.

Tilslutningsblokke nr. 360017 str. 12808 / 12805.

**Bemærk:**

Basisplader med spændetop-Ø 138 mm kan på forespørgsel også leveres med selvåsende spændetoppe.

**Teknisk beskrivelse**

Centermål S	200 mm
Type	11058
Bredde B	766 mm
Længde A	366 mm
Spændetop-Ø	120 mm
Antal spændetoppe	8
Højde H	44 mm
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Basisplade

## Tilbehør

ZeroClamp tilslutningsblok Type 12808	360017 12808
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12805	360017 12805
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16/138	360025 18M16/138

ZeroClamp dækplade til basisplade Type 11396	360013 11396
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12/138	360025 18M12/138