

Garant**ZeroClamp basisplade (efter maskintype/bord), Type: 10477****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360014 10477
GTIN	4045197377074
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

Centreringsborings-Ø 25 H7 til montering af en centreringsindsats. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Materiale:

Basisplade i førsteklasses aluminium, overfladebehandlet.

Alle komponenter i spændetoppen i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025, tilslutningsblok nr. 360017 str. 12808 og str. 12805.

Bemærk:

Illustrationen kan afvige afhængigt af maskintype.

Teknisk beskrivelse

Ø A	630 mm
Passer til maskintype	Mazak Variax 630

Centermål S	200 mm
Bredde B	500 mm
Højde H	44 mm
Spændetop-Ø	120 mm
Antal spændetoppe	6
Type	10477
Krydsstikmål	nej
Serie	ZeroClamp
Produkttype	Basisplade

Tilbehør

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp dækplade til basisplade Type 11648	360021 11648
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12805	360017 12805

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp tilslutningsblok Type 12808	360017 12808
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12/138	360025 18M12/138