


**Garant****ZeroClamp basisplade, 6-dobbelt og spændetårne til vandrette maskiner,  
Type: 10243****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360022 10243
GTIN	
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændetop-Ø **120 mm**. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Basisplade med 6 spændetoppe til fastgørelse af spændetårnene. Boringer til T-noter, afstande 100 mm, centerboring Ø 25 H7 til fastgørelse af et centreringsæt.

**Specialtilbehør:**

Spændebolt nr. 360025.

**Teknisk beskrivelse**

Centermål S	350 (4×), 200 (2×) mm
Type	10243
Antal spændetoppe	6
Serie	ZeroClamp

Indekseringsboring tilgængelig	nej
Produkttype	Basisplade

## Tilbehør

ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10	360025 12M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M8	360025 16M8
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10	360025 25M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 18M16	360025 18M16
ZeroClamp spændebolt med indvendigt gevind Type 14M12/90	360025 14M12/90