


**Garant**

**Hårvinkel hærdet, flad udførelse rustfrit, nøjagtighed 00, Vinkelbenlængde: 50X40mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Artikelklasse	41G

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Maksimal nøjagtighed.** Med to kileformede hårmålekanter på det lange vinkelben. Fuldstændigt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og finslebne. Flade sider slebne.

**Anvendelse:**

Til lysspaltekontrol.

**Teknisk beskrivelse**

Bentværsnit	13×4 mm
Længde, langt ben	50 mm
Længde, kort ben	40 mm
Retvinklethed	0,003 mm
Norm	DIN 875/00
Materiale	Ædelstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F1
Produkttype	Hårvinkel

**Services**

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750