

Garant**Håranslagsvinkel hærdet rustfrit, nøjagtighed 00, Vinkelbenlængde: 100X70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal nøjagtighed. Med to kileformede hårmålekanter på det lange vinkelben. Fuldstændigt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og finslebne. Flade sider slebne.

Med kraftigt anslagsvinkelben.

Anvendelse:

Til lysspaltekontrol.

Teknisk beskrivelse

Bentværsnit, langt ben	20×3,5 mm
Længde, kort ben	70 mm
Retvinklethed	0,003 mm
Bentværsnit, kort ben	18×12 mm
Længde, langt ben	100 mm
Norm	DIN 875/00

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	F1
Produkttype	Hårvinkel

Services

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100
DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750