

**Not-mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Artikelklasse	42B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med ikke-roterende spindel og affladet måleskær. Målespindel og ambolt i hærdet stål, matforkromede betjenings- og aflæsningselementer.

**Leveringsomfang:**

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

Måleområde	75 - 100 mm
Måleskær, bredde	0,75 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Måleskær, længde	6,5 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Produkttype

Mikrometerskrue

**Services**Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål  
Maks. måleområde 100 mm

022040 100

DAkkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive  
indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm

022050 100

**Tilbehør**

Indstillingsmål Hel længde 75 mm

421100 75