

Garant**Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 0, Vinkelbenlængde: 75X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451020 75X50
GTIN	4045197443847
Artikelklasse	41G

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsvinkel af rustfrit stål, helt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og særlig præcist justerede, flade sider slebne.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 0 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,007 mm.

Teknisk beskrivelse

Bentværsnit	15×4 mm
Retvinklethed	0,007 mm
Vinkelbenlængde	75×50 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	0

Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Anslagsvinkel

Services

DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750
KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm	025000 100

Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 75X50 mm	451600 75X50
---------------------------------------	--------------