

**Garant****Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 1, Vinkelbenlængde: 500X330 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	451040 500X330
GTIN	4045197444240
Artikelklasse	41G

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcisionssløbne høje kanter og flade sider. Finslebne prøveflader. Vinkel af rustfrit stål, gennemhærdet og afspændt. Transportsikker beskyttelsesemballage.

**Anvendelse:**

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 1** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,015 mm.

Kalibrering: F1

Retvinklethed: 0,035 mm

Bentværsnit: 50×10 mm

**Teknisk beskrivelse**

Bentværsnit	50×10 mm
Retvinklethed	0,035 mm
Vinkelbenlængde	500×330 mm
Kalibrering	F1

Norm	DIN 875
Nøjagtighed	1
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Anslagsvinkel

### Services

Kalibrering Flad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	015020 750
Mærkning laserindgraveret Type	018940
DAkKS-kalibrering Flad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	015600 750
Kalibrering Flad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025000 750
DAkKS-kalibrering Flad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm	025010 750

### Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 500X330 mm	451600 500X330
---	----------------