

**Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 100X70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452590 100X70
GTIN	4045197372123
Artikelklasse	42F

Beskrivelse**Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

Anvendelse:

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 2 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

Teknisk beskrivelse

Retvinklethed	0,03 mm
Bentværsnit	20×5 mm
Vinkelbenlængde	100×70 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2

Produkttype

Fladvinkel

ServicesDAkS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks.
benlængde 750 mm

025010 750

KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde
100 mm

025000 100

Tilbehør

Trækasse til vinkelbenlængde 100X70 mm

451600 100X70