

Garant**Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 0, Vinkelbenlængde: 100X70mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 451020 100X70 |
| GTIN | 4045197443854 |
| Artikelklasse | 41G |

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsvinkel af rustfrit stål, helt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og særlig præcist justerede, flade sider slebne.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 / 0 – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,007 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Bentværsnit | 20×5 mm |
| Retvinklethed | 0,007 mm |
| Vinkelbenlængde | 100×70 mm |
| Kalibrering | F1 |
| Norm | DIN 875 |
| Nøjagtighed | 0 |

| | |
|-------------|----------------|
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| Alle dele | Hærdet |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Anslagsvinkel |

Services

| | |
|--|------------|
| DAkKS-kalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 750 mm | 025010 750 |
| KalibreringFlad-, anslags- og hårvinkel Maks. benlængde 100 mm | 025000 100 |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| Trækasse til vinkelbenlængde 100X70 mm | 451600 100X70 |
|--|---------------|